

Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей стали DIN 653

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь (A1).

Исполнение:

Сталь, класс прочности 5.8, без покрытия.

Сталь нержавеющая, без покрытия.


Указание:

Поставка выполняется согласно DIN 653 или DIN 653-A.

Стальные болты с накаткой могут иметь оксидный слой, из-за чего они могут почернеть.

*Болт с накаткой без размера Н не имеют стержня.

Чертежи



Обзор изделий

Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей стали DIN 653

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D3	H	K	L
K1163.03X10	Сталь	M3	12	3	-	2,5	10
K1163.03X12	Сталь	M3	12	3	4,5	2,5	12
K1163.03X16	Сталь	M3	12	3	4,5	2,5	16
K1163.04X8	Сталь	M4	16	4	-	3,5	8
K1163.04X10	Сталь	M4	16	4	-	3,5	10
K1163.04X12	Сталь	M4	16	4	-	3,5	12
K1163.04X16	Сталь	M4	16	4	6,5	3,5	16
K1163.04X20	Сталь	M4	16	4	6,5	3,5	20
K1163.05X10	Сталь	M5	20	5	-	4	10
K1163.05X12	Сталь	M5	20	5	-	4	12
K1163.05X16	Сталь	M5	20	5	-	4	16
K1163.05X20	Сталь	M5	20	5	7	4	20
K1163.05X25	Сталь	M5	20	5	7	4	25
K1163.05X30	Сталь	M5	20	5	7	4	30
K1163.06X12	Сталь	M6	24	6	-	5	12
K1163.06X16	Сталь	M6	24	6	-	5	16
K1163.06X20	Сталь	M6	24	6	9	5	20
K1163.06X25	Сталь	M6	24	6	9	5	25
K1163.06X30	Сталь	M6	24	6	9	5	30
K1163.06X35	Сталь	M6	24	6	9	5	35
K1163.06X40	Сталь	M6	24	6	9	5	40

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D3	H	K	L
K1163.08X16	Сталь	M8	30	8	-	6	16
K1163.08X20	Сталь	M8	30	8	-	6	20
K1163.08X25	Сталь	M8	30	8	11	6	25
K1163.08X30	Сталь	M8	30	8	11	6	30
K1163.08X35	Сталь	M8	30	8	11	6	35
K1163.08X40	Сталь	M8	30	8	11	6	40
K1163.10X20	Сталь	M10	36	10	-	8	20
K1163.10X25	Сталь	M10	36	10	-	8	25
K1163.10X30	Сталь	M10	36	10	14	8	30
K1163.10X35	Сталь	M10	36	10	14	8	35
K1163.10X40	Сталь	M10	36	10	14	8	40
K1163.032X10	нержавеющая сталь	M3	12	3	-	2,5	10
K1163.032X12	нержавеющая сталь	M3	12	3	4,5	2,5	12
K1163.032X16	нержавеющая сталь	M3	12	3	4,5	2,5	16
K1163.042X8	нержавеющая сталь	M4	16	4	-	3,5	8
K1163.042X10	нержавеющая сталь	M4	16	4	-	3,5	10
K1163.042X12	нержавеющая сталь	M4	16	4	-	3,5	12
K1163.042X16	нержавеющая сталь	M4	16	4	6,5	3,5	16
K1163.042X20	нержавеющая сталь	M4	16	4	6,5	3,5	20
K1163.052X10	нержавеющая сталь	M5	20	5	-	4	10
K1163.052X12	нержавеющая сталь	M5	20	5	-	4	12
K1163.052X16	нержавеющая сталь	M5	20	5	-	4	16
K1163.052X20	нержавеющая сталь	M5	20	5	7	4	20
K1163.052X25	нержавеющая сталь	M5	20	5	7	4	25
K1163.052X30	нержавеющая сталь	M5	20	5	7	4	30
K1163.062X12	нержавеющая сталь	M6	24	6	-	5	12
K1163.062X16	нержавеющая сталь	M6	24	6	-	5	16
K1163.062X20	нержавеющая сталь	M6	24	6	9	5	20
K1163.062X25	нержавеющая сталь	M6	24	6	9	5	25
K1163.062X30	нержавеющая сталь	M6	24	6	9	5	30
K1163.062X35	нержавеющая сталь	M6	24	6	9	5	35
K1163.062X40	нержавеющая сталь	M6	24	6	9	5	40
K1163.082X16	нержавеющая сталь	M8	30	8	-	6	16
K1163.082X20	нержавеющая сталь	M8	30	8	-	6	20
K1163.082X25	нержавеющая сталь	M8	30	8	11	6	25
K1163.082X30	нержавеющая сталь	M8	30	8	11	6	30
K1163.102X20	нержавеющая сталь	M10	36	10	-	8	20
K1163.102X25	нержавеющая сталь	M10	36	10	-	8	25
K1163.102X30	нержавеющая сталь	M10	36	10	14	8	30
K1163.102X40	нержавеющая сталь	M10	36	10	14	8	40