

Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма В**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:


Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.

Указание:

Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается. Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении. За счёт 180° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвигание стопорного штифта. Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.


Указание на чертеже:

- 1) упор слева
- 2) упор справа



Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1285.1050410	В	слева	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1285.1050510	В	слева	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1285.1050610	В	слева	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1285.1050512	В	слева	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1285.1050612	В	слева	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1285.1050812	В	слева	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1285.1050616	В	слева	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1285.1050816	В	слева	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1285.1051016	В	слева	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1285.10508201	В	слева	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1285.10510201	В	слева	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1285.10512201	В	слева	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1285.2050410	В	справа	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1285.2050510	В	справа	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1285.2050610	В	справа	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1285.2050512	В	справа	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1285.2050612	В	справа	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1285.2050812	В	справа	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1285.2050616	В	справа	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1285.2050816	В	справа	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1285.2051016	В	справа	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1285.20508201	В	справа	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1285.20510201	В	справа	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1285.20512201	В	справа	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60

