


Описание товара/фотография продукта**Описание****Описание продукта:**

Упорные захваты и вставки подходят для установки натяжных штанг, систем захвата, зажимных приспособлений и зажимных кулачков. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Материал:

инструментальная сталь.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Принадлежности:

K0929 Прижим.

K0930 Прижим.

K0931 Прижим с опорным болтом.

K1159 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, резьба до головки, DIN 912.

K1160 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, низкая головка, DIN 6912.


K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762 расширенный, сталь или нержавеющая сталь.

Указание на чертеже:

Форма А: с рифлением

Форма В: клиновидная

Чертежи



Обзор изделий

Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные, с цилиндрическим отверстием

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	H	H1	D	D1	для болтов	Рифление	X
K2241.12061	A	рифленный	12	6	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.12101	A	рифленный	12	10	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.12121	A	рифленный	12	12	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.16061	A	рифленный	16	6	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.16101	A	рифленный	16	10	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.16121	A	рифленный	16	12	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.20061	A	рифленный	20	6	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.20101	A	рифленный	20	10	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.20121	A	рифленный	20	12	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.25101	A	рифленный	25	10	6,6	18	11	M10	мелкое	3,2x45°
K2241.25121	A	рифленный	25	12	6,6	18	11	M10	мелкое	3,2x45°
K2241.12062	B	клинообразный	12	6	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.12102	B	клинообразный	12	10	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.12122	B	клинообразный	12	12	4,06	8	4,5	M4	мелкое	2,3x45°
K2241.16062	B	клинообразный	16	6	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.16102	B	клинообразный	16	10	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.16122	B	клинообразный	16	12	4,2	11	6,6	M6	мелкое	3,2x45°
K2241.20062	B	клинообразный	20	6	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.20102	B	клинообразный	20	10	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.20122	B	клинообразный	20	12	5,08	15	9	M8	мелкое	3,2x45°
K2241.25102	B	клинообразный	25	10	6,6	18	11	M10	мелкое	3,2x45°
K2241.25122	B	клинообразный	25	12	6,6	18	11	M10	мелкое	3,2x45°

