

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой, блокировкой и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибовая ручка из термопласта.

Ручка деблокировки из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, чистый.


Грибовая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.

Ручка деблокировки, цвет: красный.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Противодействующая сила, Н
K1213.21051	B	Сталь	Закаленный	5	M10x1	25	50,5	17	7	15	5	13	17	1,3	8-12
K1213.22061	B	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	55,5	20	8	17	6	14	19	1,8	4-12
K1213.23081	B	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	76	26	10	23	8	19	24	2,3	10-20

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, блокировкой и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Противодействующая сила, Н
K1213.24101	B	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	82	28	12	25	10	22	30	2,8	3-23
K1213.121051	B	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	25	50,5	17	7	15	5	13	17	1,3	8-12
K1213.122061	B	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	55,5	20	8	17	6	14	19	1,8	4-12
K1213.123081	B	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	76	26	10	23	8	19	24	2,3	10-20
K1213.124101	B	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	82	28	12	25	10	22	30	2,8	3-23