

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма C

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.


Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:

Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	L3	L4	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие F1 H	Крепежная сила F2 H
K2287.03000	C	40	57	8,5	40	56	3	43	8,5	15,9	55,5	28	103	46	36	9	306	M8x30	72°	60	1500	3000

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма C



Обзор изделий
