

**Описание****Материал:**

из стали, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.

Указание:

Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается. Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении. За счёт 180° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвижение стопорного штифта. Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.


Указание на чертеже:

Форма А: рукоятка без покрытия без гайки

Форма С: Ручка с порошковым покрытием без гайки


Форма В: рукоятка без покрытия с гайкой

Форма D: Ручка с порошковым покрытием с гайкой



1) упор слева

2) упор справа

Чертежи

Задвижка с упором

Обзор изделий

Задвижка с упором

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1284.1040410	A	слева	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.1040510	A	слева	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.1040610	A	слева	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.1040512	A	слева	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.1040612	A	слева	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.1040812	A	слева	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.1040616	A	слева	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.1040816	A	слева	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.1041016	A	слева	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.10408201	A	слева	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.10410201	A	слева	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.10412201	A	слева	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.2040410	A	справа	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.2040510	A	справа	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.2040610	A	справа	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.2040512	A	справа	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.2040612	A	справа	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.2040812	A	справа	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.2040616	A	справа	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.2040816	A	справа	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.2041016	A	справа	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.20408201	A	справа	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.20410201	A	справа	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.20412201	A	справа	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.1050410	B	слева	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.1050510	B	слева	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.1050610	B	слева	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.1050512	B	слева	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.1050612	B	слева	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.1050812	B	слева	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.1050616	B	слева	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.1050816	B	слева	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.1051016	B	слева	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.10508201	B	слева	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.10510201	B	слева	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.10512201	B	слева	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.2050410	B	справа	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.2050510	B	справа	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.2050610	B	справа	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.2050512	B	справа	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.2050612	B	справа	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.2050812	B	справа	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.2050616	B	справа	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.2050816	B	справа	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.2051016	B	справа	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.20508201	B	справа	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.20510201	B	справа	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.20512201	B	справа	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.1060410	C	слева	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.1060510	C	слева	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.1060610	C	слева	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.1060512	C	слева	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.1060612	C	слева	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.1060812	C	слева	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.1060616	C	слева	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.1060816	C	слева	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.1061016	C	слева	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.10608201	C	слева	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.10610201	C	слева	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1284.10612201	C	слева	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.2060410	C	справа	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.2060510	C	справа	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.2060610	C	справа	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.2060512	C	справа	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.2060612	C	справа	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.2060812	C	справа	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.2060616	C	справа	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.2060816	C	справа	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.2061016	C	справа	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.20608201	C	справа	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.20610201	C	справа	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.20612201	C	справа	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.1070410	D	слева	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.1070510	D	слева	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.1070610	D	слева	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.1070512	D	слева	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.1070612	D	слева	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.1070812	D	слева	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.1070616	D	слева	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.1070816	D	слева	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.1071016	D	слева	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.10708201	D	слева	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.10710201	D	слева	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.10712201	D	слева	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.2070410	D	справа	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.2070510	D	справа	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.2070610	D	справа	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.2070512	D	справа	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.2070612	D	справа	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.2070812	D	справа	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.2070616	D	справа	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.2070816	D	справа	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.2071016	D	справа	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.20708201	D	справа	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.20710201	D	справа	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.20712201	D	справа	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60