



## Описание

### Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

### Материал:

Задвижки и стопорный штифт из стали.  
Втулка 1.0403.  
Нажимная пружина 1.4310

### Исполнение:

Втулка и задвижки вороненые.  
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.  
Нажимная пружина, чистая.

### Указание:

За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.

### Преимущества:


При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.  
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.  
Четырехгранная втулка, для приваривания.

### По запросу:

Специальные исполнения.

### Принадлежности:

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.



## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | D  | D1 | L    | L1 | B    | B1  | H  | F x 30° | SW | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|--------------|-------|----|----|------|----|------|-----|----|---------|----|----------------------------------|---------------------------------|
| K2222.100410 | G     | 4  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1       | 12 | 8                                | 14                              |
| K2222.100510 | G     | 5  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,3     | 12 | 8                                | 14                              |
| K2222.100610 | G     | 6  | 10 | 38,5 | 25 | 9    | 3   | 6  | 1,8     | 12 | 8                                | 14                              |
| K2222.100512 | G     | 5  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,3     | 16 | 8                                | 14                              |
| K2222.100612 | G     | 6  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 1,8     | 16 | 8                                | 14                              |
| K2222.100812 | G     | 8  | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8  | 2,3     | 16 | 8                                | 14                              |
| K2222.100616 | G     | 6  | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8     | 20 | 15                               | 35                              |
| K2222.100816 | G     | 8  | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3     | 20 | 15                               | 35                              |
| K2222.101016 | G     | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8     | 20 | 15                               | 35                              |
| K2222.100820 | G     | 8  | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,3     | 24 | 20                               | 60                              |
| K2222.101020 | G     | 10 | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 2,8     | 24 | 20                               | 60                              |
| K2222.101220 | G     | 12 | 20 | 71   | 50 | 18   | 6   | 12 | 3       | 24 | 20                               | 60                              |

