

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины.

Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.

Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Диапазон температур:


-20 °C - +70 °C.

Преимущества:

Фиксация в открытом положении

Быстрое разделение, фронтальное

Чертежи



Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Обзор изделий

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность для пары в кг	Вид упаковки
K2386.0305	Боковой монтаж	Стандарт	68	1 шт. = 1 пара
K2386.0356	Боковой монтаж	Стандарт	67	1 шт. = 1 пара
K2386.0406	Боковой монтаж	Стандарт	67	1 шт. = 1 пара
K2386.0457	Боковой монтаж	Стандарт	66	1 шт. = 1 пара
K2386.0508	Боковой монтаж	Стандарт	66	1 шт. = 1 пара
K2386.0559	Боковой монтаж	Стандарт	64	1 шт. = 1 пара
K2386.0610	Боковой монтаж	Стандарт	61	1 шт. = 1 пара
K2386.0660	Боковой монтаж	Стандарт	58	1 шт. = 1 пара
K2386.0711	Боковой монтаж	Стандарт	55	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Ход S	L
K2386.0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	247,6	12,7	50,8	330	305
K2386.0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	298,4	12,7	50,8	381	356
K2386.0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	349,2	12,7	50,8	432	406
K2386.0457	16	123,8	177,8	314,5	361,9	387,3	412,7	400	12,7	50,8	483	457
K2386.0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	450,8	12,7	50,8	533	508
K2386.0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	501,6	12,7	50,8	584	559
K2386.0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	552,4	12,7	50,8	635	610
K2386.0660	16	123,8	279,4	517,7	565,1	590,6	615,9	603,3	12,7	50,8	686	660
K2386.0711	16	123,8	304,8	568,5	616	641,4	666,8	654,1	12,7	50,8	737	711