

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 60 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.
Сепаратор шарикоподшипника из стали и полимера.
Шары из высокоуглеродной стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные, с синим пассивированием.
Шары закаленные.

Указание для заказа:

поштучная продажа

Указание:


Длина хода телескопических шин со сверхвыдвижением больше их монтажной длины. Стопорный механизм в закрытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.

Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 20 000 циклов.

Обратите внимание:

Допустимая нагрузка на все телескопические шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 1.

Чертежи



Обзор изделий

Телескопические направляющие из стали для накладного монтажа, сверхполного выдвижения, грузоподъемность до 60 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 60 кг

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Ход S	Грузоподъемность для пары в кг
K1579.0350	35	128	96	-	-	-	35	283	12,7	50	350	388	60
K1579.0400	35	128	96	96	-	-	35	333	12,7	50	400	438	60
K1579.0450	35	128	96	128	-	-	35	383	12,7	50	450	488	60
K1579.0500	35	128	96	128	64	-	35	433	12,7	50	500	538	60
K1579.0550	35	128	96	128	64	32	35	483	12,7	50	550	588	60
K1579.0600	35	128	96	128	96	32	35	533	12,7	50	600	638	60