

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inox 1.4308.

Vis sans tête en inox 1.4305.

Goupille en inox 1.4310.

Finition :

Rectifié et poli ou grenaillé.

Vis sans tête et goupille : naturel.

Indication de dessin :

Forme B : trou lisse


Forme C : trou borgne lisse

Forme D : trou taraudé

Forme E : trou borgne taraudé

Forme L : avec tige filetée

Dessins



Aperçu des articles

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
K0150.232062	B	poli	6	32	12	-	21	10	-	-	-
K0150.240082	B	poli	8	40	14	-	26	13	-	-	-
K0150.250102	B	poli	10	50	18	-	34	17	-	-	-
K0150.263122	B	poli	12	63	20	-	42	21	-	-	-
K0150.232063	B	grenaillé	6	32	12	-	21	10	-	-	-
K0150.240083	B	grenaillé	8	40	14	-	26	13	-	-	-
K0150.250103	B	grenaillé	10	50	18	-	34	17	-	-	-

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336

Aperçu des articles

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
K0150.263123	B	grenailé	12	63	20	-	42	21	-	-	-
K0150.332062	C	poli	6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.340082	C	poli	8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.350102	C	poli	10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.363122	C	poli	12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.332063	C	grenailé	6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.340083	C	grenailé	8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.350103	C	grenailé	10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.363123	C	grenailé	12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.432062	D	poli	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
K0150.440082	D	poli	M8	40	14	8,4	26	13	-	14	-
K0150.450102	D	poli	M10	50	18	10,5	34	17	-	18	-
K0150.463122	D	poli	M12	63	20	13	42	21	-	22	-
K0150.432063	D	grenailé	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
K0150.440083	D	grenailé	M8	40	14	8,4	26	13	-	14	-
K0150.450103	D	grenailé	M10	50	18	10,5	34	17	-	18	-
K0150.463123	D	grenailé	M12	63	20	13	42	21	-	22	-
K0150.532062	E	poli	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.540082	E	poli	M8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.550102	E	poli	M10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.563122	E	poli	M12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.532063	E	grenailé	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.540083	E	grenailé	M8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.550103	E	grenailé	M10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.563123	E	grenailé	M12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.632063X15	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	15	-	-
K0150.632063X20	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	20	-	-
K0150.632063X25	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	25	-	-
K0150.632063X30	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	30	-	-
K0150.640083X20	L	grenailé	M8	40	14	-	26	13	20	-	-
K0150.640083X25	L	grenailé	M8	40	14	-	26	13	25	-	-
K0150.640083X30	L	grenailé	M8	40	14	-	26	13	30	-	-
K0150.640083X40	L	grenailé	M8	40	14	-	26	13	40	-	-
K0150.650103X25	L	grenailé	M10	50	18	-	34	17	25	-	-
K0150.650103X30	L	grenailé	M10	50	18	-	34	17	30	-	-
K0150.650103X40	L	grenailé	M10	50	18	-	34	17	40	-	-
K0150.650103X50	L	grenailé	M10	50	18	-	34	17	50	-	-
K0150.663123X30	L	grenailé	M12	63	20	-	42	21	30	-	-
K0150.663123X40	L	grenailé	M12	63	20	-	42	21	40	-	-
K0150.663123X50	L	grenailé	M12	63	20	-	42	21	50	-	-
K0150.663123X60	L	grenailé	M12	63	20	-	42	21	60	-	-