


Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Трос из нержавеющей стали.
Оболочка из стального троса с пластмассовым покрытием внутри и снаружи.
Втулка из POM.
Ниппель Zamak.
Резьбовой ниппель из стали.

Исполнение:

Оболочка гибкого троса и втулка черного цвета.
Резьбовой ниппель оцинкован.

Указание:

Гибкие тросы предназначены для переноса тягового усилия и используются в комбинации с пусковым механизмом в качестве дистанционного управления. Имеются различные варианты длины для выбора гибкого троса. Для обеспечения точности для соответствующего случая применения гибкий трос при монтаже можно укоротить.

При прокладке гибких тросов необходимо учитывать следующие моменты: длина свободного конца троса может изменяться из-за действия различных факторов, а именно, угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки.

При прокладке тросов необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба не должен быть меньше значения $R = 65 \text{ мм}$. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения. Во время монтажа необходимо избегать даже кратковременного уменьшения радиуса изгиба до значений ниже минимального, так как это может привести к повреждению оболочки. Кроме того, оболочка рассчитана на нажимные усилия. При сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и повреждается.

Прочность на растяжение макс. 1000 Н.

Объем поставки:


Трос с ниппелем, оболочкой, втулкой и резьбовым ниппелем.

Принадлежности:

Расцепители K1481 или защелки K1851.

Указание на чертеже:

- 1) Втулка
- 2) Резьбовой ниппель
- 3) Конструкция 1 x 19
- 4) Ниппель
- 5) Оболочка
- 6) Трос



Обзор изделий

Гибкие тросы

Номер заказа	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4
K1646.11X0500	7	8	1,5	5	9	5	4,8	500	464,4	19,5	2,5	2,5
K1646.11X1000	7	8	1,5	5	9	5	4,8	1000	964,4	19,5	2,5	2,5