

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колесные диски из полиамида PA 6 с износостойким полиуретановым покрытием.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с подшипниками скольжения.


Указание:

Колеса прочные, не требуют ухода и не подвержены коррозии. Привинченная ось колеса. Колеса не оставляют следов.




Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Чертежи


Поворотный ролик



Неподвижный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Обзор изделий

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1764.100351	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	35	60	-	85	100	9	125	100	80	-	200
K1764.125351	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	40	60	-	85	125	9	150	100	80	-	200
K1764.150401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	45	80	75	110	150	11	190	140	105	-	400
K1764.200501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400
K1764.10035	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.12535	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.15040	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.20050	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400
K1764.100352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.125352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.150402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400