

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съёмными зажимными ступицами

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка из алюминия.

Сильфон из нержавеющей стали.

Исполнение:

Чистая.

Указание:

Муфты с металлическим сильфоном с высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественным образом в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, серводвигателей в металлообрабатывающих станках, упаковочных машинах, деревообрабатывающих станках и в технике автоматизации.

Диапазон температур:

от -30 до +120 °C.

Монтаж:

Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.


По запросу:

Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.

Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратите внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съёмными зажимными ступицами

Чертежи



Обзор изделий

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, со съёмными зажимными ступицами

Номер заказа	Размер	Номинальный крутящий момент, Нм	Момент инерции (гм ²)	Торсионная жесткость (10 ³ Н-м/рад)	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Жесткость пружины осевая (Н/мм)
K1887.0180581010	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180581111	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180581212	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180581414	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180581919	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180582424	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0180582525	18	18	0,03	20	205	50
K1887.0300581010	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300581111	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300581212	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300581414	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300581919	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300582424	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0300582525	30	30	0,13	38	720	50
K1887.0600671212	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600671414	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600671919	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600672424	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600672525	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600672828	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0600673232	60	60	0,28	75	1150	90
K1887.0800781212	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.0800781919	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.0800782424	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.0800782525	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.0800782828	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.0800783232	80	80	0,78	128	1200	80
K1887.1500781414	150	150	0,82	155	2020	280
K1887.1500781919	150	150	0,82	155	2020	280
K1887.1500782424	150	150	0,82	155	2020	280
K1887.1500782525	150	150	0,82	155	2020	280
K1887.1500782828	150	150	0,82	155	2020	280
K1887.1500783232	150	150	0,82	155	2020	280

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съёмными зажимными ступицами

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Номинальный крутящий момент, Нм	Момент инерции (гм ²)	Торсионная жесткость (10 ³ Н-м/рад)	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Жесткость пружины осевая (Н/мм)
K1887.2000831616	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.2000831919	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.2000832424	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.2000832525	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.2000832828	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.2000833232	200	200	1,19	175	2500	280
K1887.3000942020	300	300	2,74	502	6300	287
K1887.3000942424	300	300	2,74	502	6300	287
K1887.3000942828	300	300	2,74	502	6300	287
K1887.3000943838	300	300	2,74	502	6300	287
K1887.5001002525	500	500	4,45	690	7790	100
K1887.5001003838	500	500	4,45	690	7790	100
K1887.5001004242	500	500	4,45	690	7790	100

Номер заказа	Макс. смещение валов радиальное (мм)	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. частота вращения об/мин	A	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)
K1887.0180581010	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	10	10
K1887.0180581111	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	11	11
K1887.0180581212	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	12	12
K1887.0180581414	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	14	14
K1887.0180581919	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	19	19
K1887.0180582424	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	24	24
K1887.0180582525	0,2	0,5	1,5	12800	17	M5	25	25
K1887.0300581010	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	10	10
K1887.0300581111	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	11	11
K1887.0300581212	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	12	12
K1887.0300581414	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	14	14
K1887.0300581919	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	19	19
K1887.0300582424	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	24	24
K1887.0300582525	0,15	0,6	1,5	10300	20	M6	25	25
K1887.0600671212	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	12	12
K1887.0600671414	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	14	14
K1887.0600671919	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	19	19
K1887.0600672424	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	24	24
K1887.0600672525	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	25	25
K1887.0600672828	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	28	28
K1887.0600673232	0,15	0,6	1,5	8700	23	M8	32	32
K1887.0800781212	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	12	12
K1887.0800781919	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	19	19
K1887.0800782424	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	24	24
K1887.0800782525	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	25	25
K1887.0800782828	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	28	28
K1887.0800783232	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	32	32
K1887.1500781414	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	14	14
K1887.1500781919	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	19	19
K1887.1500782424	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	24	24
K1887.1500782525	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	25	25
K1887.1500782828	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	28	28
K1887.1500783232	0,2	0,5	1,5	6900	28	M10	32	32
K1887.2000831616	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	16	16
K1887.2000831919	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	19	19
K1887.2000832424	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	24	24
K1887.2000832525	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	25	25
K1887.2000832828	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	28	28
K1887.2000833232	0,2	0,5	1,5	6400	31	M12	32	32
K1887.3000942020	0,2	0,5	1,5	6000	40	M12	20	20
K1887.3000942424	0,2	0,5	1,5	6000	40	M12	24	24
K1887.3000942828	0,2	0,5	1,5	6000	40	M12	28	28
K1887.3000943838	0,2	0,5	1,5	6000	40	M12	38	38
K1887.5001002525	0,2	0,5	1,5	5000	42	M12	25	25

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съёмными зажимными ступицами

Обзор изделий

Номер заказа	Макс. смещение валов радиальное (мм)	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. частота вращения об/мин	A	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)
K1887.5001003838	0,2	0,5	1,5	5000	42	M12	38	38
K1887.5001004242	0,2	0,5	1,5	5000	42	M12	42	42

Номер заказа	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D1/D2 макс. при наличии шпоночного паза	D4	L	L1	L2	L3	R	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1887.0180581010	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180581111	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180581212	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180581414	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180581919	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180582424	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0180582525	10	25,4	25,4	45	58	36	5,5	17,5	47,4	8
K1887.0300581010	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300581111	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300581212	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300581414	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300581919	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300582424	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0300582525	10	32	30	56	58	31	7,3	21	56,4	15
K1887.0600671212	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600671414	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600671919	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600672424	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600672525	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600672828	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0600673232	12	35	35	66	67	33	8,6	24	66,2	40
K1887.0800781212	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.0800781919	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.0800782424	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.0800782525	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.0800782828	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.0800783232	12	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500781414	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500781919	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500782424	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500782525	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500782828	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.1500783232	14	44	44	82	78	42	9,8	27	82,9	84
K1887.2000831616	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.2000831919	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.2000832424	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.2000832525	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.2000832828	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.2000833232	16	47	47	90	83	43	10,8	29	90,8	125
K1887.3000942020	20	60	60	110	94	50	11,8	32,5	110	145
K1887.3000942424	20	60	60	110	94	50	11,8	32,5	110	145
K1887.3000942828	20	60	60	110	94	50	11,8	32,5	110	145
K1887.3000943838	20	60	60	110	94	50	11,8	32,5	110	145
K1887.5001002525	25	70	70	122	100	48	13,3	36	122	145
K1887.5001003838	25	70	70	122	100	48	13,3	36	122	145
K1887.5001004242	25	70	70	122	100	48	13,3	36	122	145