

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синим пассивированием.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.

Указание:


При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0747.02903060	B	Сталь	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.02004060	B	Сталь	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.02004080	B	Сталь	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.02105080	B	Сталь	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.02105100	B	Сталь	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.02206100	B	Сталь	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.02206120	B	Сталь	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.02308120	B	Сталь	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.12903060	B	нержавеющая сталь	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.12004060	B	нержавеющая сталь	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.12004080	B	нержавеющая сталь	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.12105080	B	нержавеющая сталь	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.12105100	B	нержавеющая сталь	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.12206100	B	нержавеющая сталь	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.12206120	B	нержавеющая сталь	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.12308120	B	нержавеющая сталь	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.02903061	B	Сталь	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.02004061	B	Сталь	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.02004081	B	Сталь	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.02105081	B	Сталь	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.02105101	B	Сталь	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.02206101	B	Сталь	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.02206121	B	Сталь	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.02308121	B	Сталь	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.12903061	B	нержавеющая сталь	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.12004061	B	нержавеющая сталь	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.12004081	B	нержавеющая сталь	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.12105081	B	нержавеющая сталь	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.12105101	B	нержавеющая сталь	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0747.12206101	B	нержавеющая сталь	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.12206121	B	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.12308121	B	нержавеющая сталь	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20