

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

Принадлежности:

крюк K0046.

Указание на чертеже:

Форма А: стандарт


Форма В: с предохранителем

Форма С: с проушиной для замка

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Чертежи



Обзор изделий

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Номер заказа	Материал основы	Форма	Тип изделия	Усилие зажима F1 Н
K0046.1420721	Сталь	A	Стандарт	1000
K0046.1420722	нержавеющая сталь	A	Стандарт	1000
K0046.2420721	Сталь	B	с предохранителем	1000
K0046.2420722	нержавеющая сталь	B	с предохранителем	1000
K0046.3420721	Сталь	C	с проушиной для замка	1000
K0046.3420722	нержавеющая сталь	C	с проушиной для замка	1000