

Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.

Толкающая штанга и нажимной болт фосфатированы.

Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги. Кроме того, зажимы могут монтироваться прилагающимися крепёжными гайками в любом желаемом положении.

При конструкции K0085.0100 неопределенный упор поставляется совместно.

Конструкции K0085.0100N, K0085.0200N и K0085.0400N без кронштейна.

Принадлежности:

K0100

K0101

K0102

K0103


K0106

Указание на чертеже:

1) При исполнении K0085.0400 кронштейн монтируется в направлении толкателя.

Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное с толкающей штангой с кронштейном

Номер заказа	Материал основы	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F1 Н	подходящая полимерная ручка
K0085.0100	Сталь	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200	Сталь	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400	Сталь	190°	150	4000	2500	K0100.30
K0085.0100N	нержавеющая сталь	190°	40	1000	500	K0100.22
K0085.0200N	нержавеющая сталь	190°	50	2000	2000	K0100.28
K0085.0400N	нержавеющая сталь	190°	150	4000	2500	K0100.30

Номер заказа	Материал основы	A1	A2	B	B1	B2	B3	C1	D	D1	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	S1	R	Ход S
K0085.0100	Сталь	20	13,5	18	44	-	25	28	5,2	10	98	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	4	70	20
K0085.0200	Сталь	23	13	30	57	42	28	34	6,5	12	147	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	40
K0085.0400	Сталь	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68
K0085.0100N	нержавеющая сталь	30	13,5	18	44	-	25	26	5,2	10	98	69	34	10	15	23	M6x25	M16x1,5	2	70	20
K0085.0200N	нержавеющая сталь	23	13	30	57	42	28	25	6,5	12	137	108	53	12	25	41	M8x40	M20x1,5	4	112	40
K0085.0400N	нержавеющая сталь	30	18	30	64	45	38	30	8,5	16	160	175	88	17	35	71	M10x50	M24x1,5	5	130	68