

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 14 — улучшенная сталь, кованая с помощью пресс-масленки. Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный. Бронзовый вкладыш подшипника.


Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения смазываемая. Присоединительные размеры отвечают стандарту DIN 648, серия KA.

Чертежи



Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1 смазываемые

Номер заказа	Исполнение 2	Материал основы	A	B	D	D1=резьба	D2	H	H1	K	L	L1	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2085.05	правая резьба	Автоматная сталь	33	16	5	M5	7,7	8	6	11,11	20	41	13	3,25	5,7
K2085.06	правая резьба	Автоматная сталь	36	18	6	M6	8,96	9	6,75	12,7	22	45	13	4,3	7,2
K2085.08	правая резьба	Автоматная сталь	42	22	8	M8	10,4	12	9	15,875	25	53	14	7,2	11,6
K2085.10	правая резьба	Автоматная сталь	48	26	10	M10	12,9	14	10,5	19,05	29	61	13	10	14,5

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Материал основы	A	B	D	D1=резьба	D2	H	H1	K	L	L1	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2085.12	правая резьба	Автоматная сталь	54	30	12	M12	15,4	16	12	22,225	33	69	13	13,4	17
K2085.14	правая резьба	Закаленная сталь	60	34	14	M14	16,9	19	13,5	25,4	36	77	16	17	24
K2085.16	правая резьба	Закаленная сталь	66	40	16	M16	19,4	21	15	28,575	40	86	15	21,6	28,5
K2085.18	правая резьба	Закаленная сталь	72	44	18	M18x1,5	21,9	23	16,5	31,75	44	94	15	26	42,5
K2085.20	правая резьба	Закаленная сталь	78	50	20	M20x1,5	24,4	25	18	34,925	47	103	14	31,5	52,5
K2085.22	правая резьба	Закаленная сталь	84	54	22	M22x1,5	25,8	28	20	38,10	51	11	15	38	57
K2085.25	правая резьба	Закаленная сталь	94	60	25	M24x2,0	29,6	31	22	42,86	57	124	15	47,5	68
K2085.30	правая резьба	Закаленная сталь	110	70	30	M30x2,0	34,8	37	25	50,8	66	145	17	64	88
K2085.051	левая резьба	Автоматная сталь	33	16	5	M5	7,7	8	6	11,11	20	41	13	3,25	5,7
K2085.061	левая резьба	Автоматная сталь	36	18	6	M6	8,96	9	6,75	12,7	22	45	13	4,3	7,2
K2085.081	левая резьба	Автоматная сталь	42	22	8	M8	10,4	12	9	15,875	25	53	14	7,2	11,6
K2085.101	левая резьба	Автоматная сталь	48	26	10	M10	12,9	14	10,5	19,05	29	61	13	10	14,5
K2085.121	левая резьба	Автоматная сталь	54	30	12	M12	15,4	16	12	22,225	33	69	13	13,4	17
K2085.141	левая резьба	Закаленная сталь	60	34	14	M14	16,9	19	13,5	25,4	36	77	16	17	24
K2085.161	левая резьба	Закаленная сталь	66	40	16	M16	19,4	21	15	28,575	40	86	15	21,6	28,5
K2085.181	левая резьба	Закаленная сталь	72	44	18	M18x1,5	21,9	23	16,5	31,75	44	94	15	26	42,5
K2085.201	левая резьба	Закаленная сталь	78	50	20	M20x1,5	24,4	25	18	34,925	47	103	14	31,5	52,5
K2085.221	левая резьба	Закаленная сталь	84	54	22	M22x1,5	25,8	28	20	38,10	51	11	15	38	57
K2085.251	левая резьба	Закаленная сталь	94	60	25	M24x2,0	29,6	31	22	42,86	57	124	15	47,5	68
K2085.301	левая резьба	Закаленная сталь	110	70	30	M30x2,0	34,8	37	25	50,8	66	145	17	64	88