

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижки 1.4308.
 Втулка 1.4301.
 Стопорный штифт 1.4305.
 Нажимная пружина 1.4310.
 Крышка задвижки, термопласт PA.

Исполнение:

Втулка и задвижки чистые.
 Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
 Нажимная пружина, чистая.
 Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
 — черно-серый: RAL 7021
 — чистый оранжевый: RAL 2004
 — рапсовый желтый: RAL 1021
 — транспортный красный: RAL 3020
 — сигнальный зеленый: RAL 6032
 — транспортный синий: RAL 5017
 — светло-серый: RAL 7035

Указание:

За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.
 На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
 Четырехгранная втулка, для приваривания.

По запросу:

Специальные исполнения.

Принадлежности:


Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Указание на чертеже:

Форма G: без крышки задвижки
 Форма H: с крышкой задвижки

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником

Чертежи



Обзор изделий

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2223.1100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
K2223.1100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
K2223.1100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
K2223.1100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
K2223.1100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
K2223.1100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
K2223.1100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
K2223.1100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
K2223.1101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
K2223.1100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
K2223.1101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
K2223.1101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
K2223.1110410	H	чёрно-серый RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.1110510	H	чёрно-серый RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.1110610	H	чёрно-серый RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.1110512	H	чёрно-серый RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.1110612	H	чёрно-серый RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.1110812	H	чёрно-серый RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.1110616	H	чёрно-серый RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.1110816	H	чёрно-серый RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.1111016	H	чёрно-серый RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.1110820	H	чёрно-серый RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.1111020	H	чёрно-серый RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.1111220	H	чёрно-серый RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.11104102	H	оранжевый чистый RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.11105102	H	оранжевый чистый RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.11106102	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2223.11105122	H	оранжевый чистый RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.11106122	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.11108122	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.11106162	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.11108162	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.11110162	H	оранжевый чистый RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.11108202	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.11110202	H	оранжевый чистый RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.11112202	H	оранжевый чистый RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041084	H	ярко-красный RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051084	H	ярко-красный RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061084	H	ярко-красный RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051284	H	ярко-красный RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061284	H	ярко-красный RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081284	H	ярко-красный RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061684	H	ярко-красный RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081684	H	ярко-красный RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101684	H	ярко-красный RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082084	H	ярко-красный RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102084	H	ярко-красный RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122084	H	ярко-красный RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041086	H	ярко-зелёный RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051086	H	ярко-зелёный RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061086	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051286	H	ярко-зелёный RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061286	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081286	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061686	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081686	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101686	H	ярко-зелёный RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082086	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102086	H	ярко-зелёный RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122086	H	ярко-зелёный RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041087	H	ярко-синий RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051087	H	ярко-синий RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061087	H	ярко-синий RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051287	H	ярко-синий RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2223.111061287	H	ярко-синий RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081287	H	ярко-синий RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061687	H	ярко-синий RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081687	H	ярко-синий RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101687	H	ярко-синий RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082087	H	ярко-синий RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102087	H	ярко-синий RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122087	H	ярко-синий RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2223.111041088	H	светло-серый RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2223.111051088	H	светло-серый RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2223.111061088	H	светло-серый RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2223.111051288	H	светло-серый RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14

Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2223.111061288	H	светло-серый RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2223.111081288	H	светло-серый RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2223.111061688	H	светло-серый RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2223.111081688	H	светло-серый RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2223.111101688	H	светло-серый RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2223.111082088	H	светло-серый RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2223.111102088	H	светло-серый RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2223.111122088	H	светло-серый RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60