

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь. Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.

В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.

По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи



Обзор изделий

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Обзор изделий

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

Номер заказа	Материал основы	D	H	G	L	Жесткость пружины Н/мм	Нагрузка в Н
K0571.00800855	Сталь	8	8	M3	6	40	40
K0571.01001055	Сталь	10	10	M4	10	35	35
K0571.01001555	Сталь	10	15	M4	10	26	40
K0571.01500655	Сталь	15	6	M4	10	175	88
K0571.01500855	Сталь	15	8	M4	10	187	187
K0571.01501055	Сталь	15	10	M4	10	100	100
K0571.01501555	Сталь	15	15	M4	10	50	100
K0571.02000555	Сталь	20	5	M6	18	135	95
K0571.02000855	Сталь	20	8	M6	18	250	250
K0571.02001055	Сталь	20	10	M6	18	240	240
K0571.02001555	Сталь	20	15	M6	18	110	220
K0571.02002055	Сталь	20	20	M6	18	75	225
K0571.02002555	Сталь	20	25	M6	18	65	227,5
K0571.02500855	Сталь	25	8	M6	18	850	850
K0571.02501055	Сталь	25	10	M6	18	400	400
K0571.02501555	Сталь	25	15	M6	18	210	420
K0571.02502055	Сталь	25	20	M6	18	140	420
K0571.02502555	Сталь	25	25	M6	18	100	350
K0571.02503055	Сталь	25	30	M6	18	79	316
K0571.03001555	Сталь	30	15	M8	23	270	540
K0571.03002055	Сталь	30	20	M8	23	238	714
K0571.03002555	Сталь	30	25	M8	23	153	535,5
K0571.03003055	Сталь	30	30	M8	23	127	508
K0571.03004055	Сталь	30	40	M8	23	88	528
K0571.04001555	Сталь	40	15	M8	23	710	1420
K0571.04002055	Сталь	40	20	M8	23	365	1095
K0571.04003055	Сталь	40	30	M8	23	205	820
K0571.04004055	Сталь	40	40	M8	23	143	858
K0571.05002055	Сталь	50	20	M10	28	646	1938
K0571.05003055	Сталь	50	30	M10	28	354	1416
K0571.05004055	Сталь	50	40	M10	28	230	1380
K0571.05005055	Сталь	50	50	M10	28	160	1280
K0571.06004055	Сталь	60	40	M10	28	317	1902
K0571.07002555	Сталь	70	25	M10	28	980	3430
K0571.07004555	Сталь	70	45	M10	28	438	3066
K0571.07502555	Сталь	75	25	M12	37	1318	4613
K0571.07504055	Сталь	75	40	M12	37	643	3858
K0571.07505055	Сталь	75	50	M12	37	472	3776
K0571.07505555	Сталь	75	55	M12	37	310	3100
K0571.008008551	нержавеющая сталь	8	8	M3	8	40	40
K0571.010010551	нержавеющая сталь	10	10	M4	10	35	35
K0571.015015551	нержавеющая сталь	15	15	M4	10	50	100
K0571.020015551	нержавеющая сталь	20	15	M6	18	110	220
K0571.025020551	нержавеющая сталь	25	20	M6	18	140	420
K0571.030030551	нержавеющая сталь	30	30	M8	23	127	508
K0571.040030551	нержавеющая сталь	40	30	M8	23	205	820