

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Описание товара/фотография продукта



Крепёжные уголки для монтажа на фронтальной стороне (смотри принадлежности).

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:



Винтовой хомут привариваемый.

Принадлежности:

K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Номер заказа	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Усилие зажима F1 Н	Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н	подходящая полимерная ручка
K0076.0250	95°	80°	200	1500	3500	800	1950	K0100.28
K0076.0350	90°	75°	250	2500	5500	1150	3100	K0100.30
K0076.0450	90°	75°	250	3000	6500	1150	3100	K0100.34

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	C	C1	C3	D	D1	E	H	L	L1	M=нажимной шпindelь	Номер заказа крепежные уголки
K0076.0250	26	42	8	32	47	23	6	27	34	17,5	17,5	6,6	8,3	24	67	226	82	M8x60	K0098.04
K0076.0350	41,2	59	9	43,7	60	30	8	39,7	45	24	22	8,7	10,3	30	91	272	110	M10x80	K0098.06
K0076.0450	41,2	67	13	42,8	68	38	10	-	59	27	26	8,7	12,3	32	110	310	130	M12x100	K0098.06