

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошипная рукоятка из алюминия

Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.

Исполнение:

Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.


Указание:

Аналогично с DIN 469.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K0997.1110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100
K0997.1212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124
K0997.1314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	125	30	14	25	-	140	83	28	15,8	-	153
K0997.1417	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	160	34	17	25	-	144	83	32	19,6	-	190
K0997.11106	Калибровое отверстие	откидной	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100
K0997.12126	Калибровое отверстие	откидной	100	28	12	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124
K0997.13146	Калибровое отверстие	откидной	125	30	14	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153
K0997.14176	Калибровое отверстие	откидной	160	34	17	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190