



Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Описание товара/фотография продукта

**Описание**

Материал:
инструментальная сталь.

Исполнение:
закалённая и шлифованная.


Указание:
Опорные болты формы А служат в качестве упоров для деталей и приспособлений. Установочные штифты формы В служат для позиционирования деталей и приспособлений в отверстиях с калибровым размером.
При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении.
Формы А и В также могут использоваться в качестве закалённых упоров и ножек приспособлений.
Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.

Указание на чертеже:
Форма А: Опорный болт
Форма В: Штифт установочный цилиндрический
Форма С: Штифт установочный с лысками

другие габариты и параметры как для формы А.

Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Чертежи



Обзор изделий

Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D1	D2	H	H1	H2	H3	T
K0293.106	A	без центрального отверстия	-	6	4	5	6	1,2	-	0,02
K0293.110	A	без центрального отверстия	-	10	6	6	9	1,6	-	0,02
K0293.116	A	без центрального отверстия	-	16	8	8	12	2	-	0,04
K0293.125	A	без центрального отверстия	-	25	12	10	18	2,5	-	0,04
K0293.206	B	укороченное исполнение	-	6	4	7	6	1,2	4	0,02
K0293.208	B	укороченное исполнение	-	8	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.210	B	укороченное исполнение	-	10	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.212	B	укороченное исполнение	-	12	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.216	B	укороченное исполнение	-	16	8	13	12	2	8	0,04
K0293.220	B	укороченное исполнение	-	20	12	15	18	2	9	0,04
K0293.225	B	укороченное исполнение	-	25	12	15	18	2,5	9	0,04
K0293.306	B	удлиненное исполнение	-	6	4	12	6	1,2	4	0,02
K0293.308	B	удлиненное исполнение	-	8	6	16	9	1,6	6	0,02
K0293.310	B	удлиненное исполнение	-	10	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.312	B	удлиненное исполнение	-	12	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.316	B	удлиненное исполнение	-	16	8	22	12	2	8	0,04
K0293.320	B	удлиненное исполнение	-	20	12	25	18	2	9	0,04
K0293.325	B	удлиненное исполнение	-	25	12	25	18	2,5	9	0,04
K0293.406	C	укороченное исполнение	1	6	4	7	6	1,2	4	0,02
K0293.408	C	укороченное исполнение	1,6	8	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.410	C	укороченное исполнение	2,5	10	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.412	C	укороченное исполнение	2,5	12	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.416	C	укороченное исполнение	3,5	16	8	13	12	2	8	0,04
K0293.420	C	укороченное исполнение	5	20	12	15	18	2	9	0,04
K0293.425	C	укороченное исполнение	5	25	12	15	18	2,5	9	0,04
K0293.506	C	удлиненное исполнение	1	6	4	12	6	1,2	4	0,02

Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D1	D2	H	H1	H2	H3	T
K0293.508	C	удлиненное исполнение	1,6	8	6	16	9	1,6	6	0,02
K0293.510	C	удлиненное исполнение	2,5	10	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.512	C	удлиненное исполнение	2,5	12	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.516	C	удлиненное исполнение	3,5	16	8	22	12	2	8	0,04
K0293.520	C	удлиненное исполнение	5	20	12	25	18	2	9	0,04
K0293.525	C	удлиненное исполнение	5	25	12	25	18	2,5	9	0,04