


Упоры для силовых зажимных кулачков

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус: стальное литье.

Зажимные кулачки: цементируемая сталь.

Исполнение:

вороненые.

Зажимные кулачки закалённые.


Указание:

Упорные элементы для заготовок или приспособлений, зажимаемых или закрепляемых на станочном столе силовыми зажимными кулачками.

Зажимные кулачки, поворотные: гладкая сторона — для обработанных заготовок, рифленая сторона — для необработанных зажимных поверхностей.

Плоский пазовый сухарь обеспечивает точное позиционирование упора в пазе станочного стола.

Чертежи



Упоры для силовых зажимных кулачков

Обзор изделий

Упоры для силовых зажимных кулачков

Номер заказа	Подходящий для ширины паза	B	B1	B2	D	H	H1	H3	L	L1	S
K1467.19	12/14/16/18	65	19	20	M6	85	38	40	132	66	12
K1467.26	20/22/24/28/30	75	26	20	M6	100	45	40	177	85,5	12
K1467.38	32/36/42	90	38	20	M6	120	56	40	211	95	12