

Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и нажимная кнопка из обычной или нержавеющей стали.
Шарик, пружинное и стопорное кольцо из нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо из FKM.

Исполнение:

Корпус никелированный или без покрытия.
Кнопка после закалки, никелированная.
Шарик после закалки.

Указание:

Установочные размеры, форма А для плит толщиной 6 мм.
Установочные размеры, форма В для плит толщиной 6–16 мм.


При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Внимание:


Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.

Принадлежности:

Установочная втулка K1065.



Чертежи



Обзор изделий

Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой

Обзор изделий

Стопорные шариковые пальцы без головки

Номер заказа	Материал основы	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	SW	D6	T макс.	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1063.6212	Сталь	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.10242	Сталь	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C
K1063.16212	нержавеющая сталь	12	6	12	8	M8x1,25	19	21	13,5	22	17,5	10	13	10	90	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.110242	нержавеющая сталь	16	10	16	11	M12x1,5	21,5	23,5	16	34,4	28	13	17	16	150	50	9	1,5	≤180 °C