

Зажимы с эффектом поджима с эксцентриком

Описание товара/фотография продукта



Описание



Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
вороненная.

Монтаж:
1. Вставить фиксирующий винт во втулку с буртиком, эксцентриковый зажим и зажимной элемент и прикрутить к базовой плите до упора.
2. Зажим обрабатываемой детали производится путем затягивания эксцентрикового зажима с помощью рожкового ключа.


Преимущества:
- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
- Функция поджима

Указание на чертеже:
1) Фиксирующий винт
2) Втулка с буртиком
3) Эксцентриковый зажим
4) Зажимной элемент



Зажимы с эффектом поджима с эксцентриком

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы с эффектом поджима, с эксцентриком

Номер заказа	B	B1	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	SW	SW1	Ход S	Зажимное усилие, кН	Момент затяжки макс. Нм
K1695.081	32	10	M8	23	20	8	7	15	44	28,5	26,5	19	6	4	3,5	45
K1695.101	40	12	M10	29	25	10	9	16	54	35	33	24	8	5	5,5	55
K1695.121	46	14	M12	35	30	12	11	17	62	39,5	37,5	27	10	5,5	7	70