

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса с термопластичным резиновым покрытием.

Колесные диски из полипропилена.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса. Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около $\leq 10^4 \Omega$.


Применение:

Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.

Диапазон температур:

от -20 °C до +60 °C.


Чертежи



Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	L2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1761.11080321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	-	65
K1761.11100321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	-	70
K1761.11125321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	-	80
K1761.11160401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	-	130
K1761.11200401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	-	160
K1761.1108032	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.1110032	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.1112532	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.1116040	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.1120040	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160
K1761.11080322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.11100322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.11125322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.11160402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.11200402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160