


**Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибовидной ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом**



Описание товара/фотография продукта



Фиксация  
втулкой:



Фиксация  
без втулки:



## Описание

### Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму С или форму D.

### Материал:

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4034.

грибовидная ручка из термопласта.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

### Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибовидная ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.

### Монтаж:

При использовании центрирования резьбовой втулки рекомендуется выполнить соответствующее посадочное место на базирующем элементе перед нарезанием резьбы.

### По запросу:

Специальное исполнение.


### Принадлежности:

Подходящая цилиндрическая втулка K0736.

Контргайка K0700....

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибовидной ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Чертежи



### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал основы   | D  | D1      | D2 | D3   | D4  | D5              | L    | L1 | L2 | L3 | L4 | Ход S | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|--------------|-------|-------------------|----|---------|----|------|-----|-----------------|------|----|----|----|----|-------|-----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K0736.41105  | A     | Сталь             | 5  | M10x1   | 21 | 8    | 6   | 6 -0,01/-0,02   | 43,5 | 17 | 7  | 15 | 3  | 5     | 13  | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K0736.41206  | A     | Сталь             | 6  | M12x1,5 | 25 | 10   | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8  | 17 | 3  | 6     | 14  | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K0736.41308  | A     | Сталь             | 8  | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 68   | 26 | 10 | 23 | 4  | 8     | 19  | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K0736.41410  | A     | Сталь             | 10 | M20x1,5 | 33 | 17   | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 74   | 28 | 12 | 25 | 4  | 10    | 22  | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K0736.401105 | A     | нержавеющая сталь | 5  | M10x1   | 21 | 8    | 6   | 6 -0,01/-0,02   | 43,5 | 17 | 7  | 15 | 3  | 5     | 13  | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K0736.401206 | A     | нержавеющая сталь | 6  | M12x1,5 | 25 | 10   | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8  | 17 | 3  | 6     | 14  | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K0736.401308 | A     | нержавеющая сталь | 8  | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 68   | 26 | 10 | 23 | 4  | 8     | 19  | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K0736.401410 | A     | нержавеющая сталь | 10 | M20x1,5 | 33 | 17   | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 74   | 28 | 12 | 25 | 4  | 10    | 22  | 2,8     | 15                               | 34                              |