

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение:


закалённый.

Указание:

Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надёжную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий. Они устойчивы к коррозии и износу.



Чертежи



Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали

Обзор изделий

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали

Номер заказа	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	X	SW	Момент затяжки, Нм
K1922.0810	8	M16x1,5	24	9,8	10	27,5	20	1,5	19	90
K1922.0815	8	M16x1,5	24	9,8	15	27,5	20	1,5	19	90
K1922.0825	8	M16	24	9,8	25	37,5	25	1,5	19	75
K1922.0835	8	M16	24	9,8	35	47,5	35	1,5	19	75
K1922.1015	10	M20x1,5	28	12,2	15	35,5	24	1,5	24	145
K1922.1025	10	M20x1,5	28	12,2	25	35,5	24	1,5	24	145
K1922.1035	10	M20	28	12,2	35	46	29	1,5	24	130
K1922.1050	10	M20	28	12,2	50	65	49	1,5	24	130
K1922.1215	12	M24x1,5	32	14,7	15	35,5	24	1,5	27	220
K1922.1225	12	M24x1,5	32	14,7	25	36,5	24	1,5	27	220
K1922.1235	12	M24	32	14,7	35	48,5	36	1,5	27	200
K1922.1250	12	M24	32	14,7	50	72,5	60	1,5	27	200
K1922.1625	16	M30x2	39	19,2	25	44	29	1,5	30	440
K1922.1650	16	M30	39	19,2	50	66	44	1,5	30	400
K1922.1675	16	M30	39	19,2	75	96	74	1,5	30	400
K1922.2050	20	M36x2	43	26	50	70	55	1,5	36	440
K1922.2075	20	M36x2	43	26	75	95	80	1,5	36	440