

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
вороненная.

Указание:
Размер А обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).

Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма В с зажимной пластиной.

Зажимной рычаг выполнен в форме шестигранника, что позволяет произвести монтаж с шагом 60° и выставить его под запросы потребителя.

Преимущества:



- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
- Зажим с зажимным рычагом без инструмента

Принадлежности:


Пластина зажимная K2050.

Указание на чертеже:

- (1) Винт зажимной
- (2) Шайба пружинная
- (3) Рычаг зажимной
- (4) Ключ шестигранный
- (5) Зажим эксцентриковый
- (6) Пластина зажимная




Обрабатываемая
деталь



Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом

Чертежи



Обзор изделий

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5
K2049.080	A	-	7,1	-	12	M8	10	6	12	9	1,5	8,5	-
K2049.100	A	-	8,3	-	14	M10	12	7	15	11	1,8	10	-
K2049.120	A	-	9,5	-	16	M12	14	8	18	13	2,2	12	-
K2049.081	B	-	7,1	12	12	M8	10	6	12	9	1,5	8,5	7
K2049.101	B	-	8,3	14	14	M10	12	7	15	11	1,8	10	8
K2049.121	B	-	9,5	16	16	M12	14	8	18	13	2,2	12	9

Номер заказа	Форма	L	L1	L2	L3	R	Ход S	SW	Зажимное усилие, кН	рекомендованный момент затяжки, Нм
K2049.080	A	6	8,2	-	-	25	2,2	2,5	0,3	1,2
K2049.100	A	7	9,5	-	-	30	2,5	3	0,5	3
K2049.120	A	8	10,9	-	-	40	2,9	5,5	0,7	6
K2049.081	B	6	8,2	1	15,5	25	2,2	2,5	0,3	1,2
K2049.101	B	7	9,5	1	18	30	2,5	3	0,5	3
K2049.121	B	8	10,9	1	20	40	2,9	5,5	0,7	6