

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали. Колеса из полиамида PA 6.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Колеса из полиамида PA 6 имеют малое сопротивление качению, не подвержены коррозии, износостойкие и особо ударопрочные.

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Чертежи



Обзор изделий

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1770.075321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	32	60	-	85	75	9	98	100	80	-	200
K1770.100371	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	37	60	-	85	100	9	125	100	80	-	200
K1770.125401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	40	60	-	85	125	9	150	100	80	-	200

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1770.150501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	400
K1770.07532	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	35	32	60	-	85	75	9	98	100	80	72,5	200
K1770.10037	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	35	37	60	-	85	100	9	125	100	80	85	200
K1770.12540	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1770.15050	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1770.075322	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	35	32	60	-	85	75	9	98	100	80	72,5	200
K1770.100372	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	35	37	60	-	85	100	9	125	100	80	85	200
K1770.125402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1770.150502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400