

## Описание товара/фотография продукта

**Описание****Описание продукта:**

Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.

Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см<sup>3</sup> (3 x 3 x 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.

**Материал:**

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

**Исполнение:**

Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.

Стальные части из чистой нержавеющей стали.

**Указание:**

Из-за обнаруживаемой металлодетектором присадки возможно частичное изменение цвета пластмассовой поверхности.

**Применение:**

- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Упаковочная промышленность

**Диапазон температур:**

от -20 до +100 °C.

**Преимущества:**


Обнаруживаемый металлодетектором.

Обнаруживаемый объем:  $\geq 0,027 \text{ см}^3$ .

Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

# Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором

## Чертежи



## Обзор изделий

### Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором

| Номер заказа    | Вид резьбы        | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | T | L  |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|------|-----|---|----|
| K0110.140005    | внутренняя резьба | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | -  |
| K0110.140005X10 | наружная резьба   | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 10 |
| K0110.140006X20 | наружная резьба   | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 20 |