K2083

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Втулка при размере (D) 6–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 17 — улучшенная сталь, кованая. Шариковая опора шарнира — шарикоподшипниковая сталь, шлифованная, полированная, твердое хромирование.
Вкладыш подшипника — шарикоподшипниковая сталь с вклеенной тефлоновой тканью.

Исполнение:
оцинкованная сталь.

Указание:
Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия E.

Чертежи



Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Номер заказа	Исполнение 2	Материал основы	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2083.06	правая резьба	Автоматная сталь	36	21	6	M6	6	4,4	10	18	12	46,5	13	3,6	8,15
K2083.08	правая резьба	Автоматная сталь	42	24	8	M8	8	6	13	22	14	54	15	5,85	12,9
K2083.10	правая резьба	Автоматная сталь	48	29	10	M10	9	7	16	26	15	62,5	12	8,65	17,6
K2083.12	правая резьба	Автоматная сталь	54	34	12	M12	10	8	18	28	18	71	11	11,4	24,5
K2083.17	правая резьба	Закаленная сталь	69	46	17	M16	14	11	25	36	23	92	10	22,4	45
K2083.20	правая резьба	Закаленная сталь	78	53	20	M20x1,5	16	13	29	43	27	104,5	9	31,5	60
K2083.25	правая резьба	Закаленная сталь	94	64	25	M24x2,0	20	17	35,5	53	32	126	7	51	83
K2083.30	правая резьба	Закаленная сталь	110	73	30	M30x2,0	22	19	40,7	65	37	146,5	6	66,5	110
K2083.061	левая резьба	Автоматная сталь	36	21	6	M6	6	4,4	10	18	12	46,5	13	3,6	8,15
K2083.081	левая резьба	Автоматная сталь	42	24	8	M8	8	6	13	22	14	54	15	5,85	12,9
K2083.101	левая резьба	Автоматная сталь	48	29	10	M10	9	7	16	26	15	62,5	12	8,65	17,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Материал основы	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K2083.121	левая резьба	Автоматная сталь	54	34	12	M12	10	8	18	28	18	71	11	11,4	24,5
K2083.171	левая резьба	Закаленная сталь	69	46	17	M16	14	11	25	36	23	92	10	22,4	45
K2083.201	левая резьба	Закаленная сталь	78	53	20	M20x1,5	16	13	29	43	27	104,5	9	31,5	60
K2083.251	левая резьба	Закаленная сталь	94	64	25	M24x2,0	20	17	35,5	53	32	126	7	51	83
K2083.301	левая резьба	Закаленная сталь	110	73	30	M30x2,0	22	19	40,7	65	37	146,5	6	66,5	110

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG