

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Маховик из алюминия.

Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.

Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.

Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.

Исполнение:

Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:

Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее $\leq 0,4$ мм.

Монтаж:

Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.

Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.

Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:

Алюминиевый маховик.

Колпачок втулки.

Вращающаяся цилиндрическая ручка.

Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:

K0173 Шайбы установочные.

K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°


Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E,
с калибровым отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	A	D1	D2	D3	D4	D5	H	L	L1	L2	L3
K1524.125121	черный	E	С посадочным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.125141	черный	E	С посадочным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.160141	черный	E	С посадочным отверстием	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.160161	черный	E	С посадочным отверстием	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.125122	серебристый	E	С посадочным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.125142	серебристый	E	С посадочным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.160142	серебристый	E	С посадочным отверстием	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.160162	серебристый	E	С посадочным отверстием	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40