

Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажимной рычаг с удлиненным буртиком заменяет винты, например, в трубных соединителях, что позволяет выполнять зажим и ослабление резьбового соединения без инструментов.

Эргономичный дизайн придает зажимному рычагу из цинкового сплава современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.

Материал:

Рукоятка из цинкового сплава по DIN EN 12844.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка и стальные части без покрытия.

Указание:

Рекомендации по выбору соответствующего зажимного рычага приводятся в таблицах размеров трубных соединителей.

Преимущества:

Зажим и ослабление трубных соединителей без инструментов

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.

Размер «Н1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.

Принадлежности:


для трубных соединителей

Указание на чертеже:


1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимной рычаг из цинкового сплава с удлиненным пазом, с наружной резьбой, стальные части из нержавеющей стали

Номер заказа	Размер	A	A1	B	D	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L	X	Вид резьбы	Число зубьев
K0123.106108X18	1	40	47	7	10	13	14	10	20,5	37	40	18	M6	наружная резьба	16
K0123.106108X20	1	40	47	7	10	13	14	10	20,5	37	40	20	M6	наружная резьба	16
K0123.208148X25	2	65	74,5	9,5	13	18,5	19	14	25	50	53	25	M8	наружная резьба	20
K0123.310148X30	3	80	91	11	16	21	22	14	28	58,5	62,5	30	M10	наружная резьба	22
K0123.310148X35	3	80	91	11	16	21	22	14	28	58,5	62,5	35	M10	наружная резьба	22

Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Обзор изделий
