

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.

Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Кривошип, без покрытия.

Термопласт, черно-серый.


Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Аналогично с DIN 469.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Чертежи



Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K2075.3110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	80	24	10	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100
K2075.3212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	100	28	12	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124
K2075.3314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	125	30	14	26	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153
K2075.3417	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	160	34	17	26	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190
K2075.31106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	80	24	10	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100
K2075.32126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	100	28	12	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124
K2075.33146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	125	30	14	26	M6	110,5	82,5	28	15,8	7,5	153
K2075.34176	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	160	34	17	26	M6	114,5	82,5	32	19,6	7,5	190