

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Противоскользящая вставка из полиуретана.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма А и форма В: от 60 мм с установленной резьбовой гильзой.


Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для предотвращения скольжения на гладких полах.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи



Обзор изделий

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D	D1	H	H1	L	L1	L2	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2034.00251520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	25	M16	5	5	19,7	22	29	24	1,5	Ø25x1,5-2
K2034.00301015	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø30x1-1,5
K2034.00301520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	30	M22	5	5	27	29	-	28	2,5	Ø30x1,5-2
K2034.00321520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	32	M22	5	5	19,7	29	-	28	3	Ø32x1,5-2
K2034.00351520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x1,5-2
K2034.00352025	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	35	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø35x2-2,5
K2034.00381520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	38	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø38x1,5-2
K2034.00401520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x1,5-2
K2034.00402025	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	40	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	Ø40x2-2,5
K2034.00421520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	42	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø42x1,5-2
K2034.00451520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	45	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø45x1,5-2
K2034.00501520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50x1,5-2
K2034.00511220	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	50,8	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	Ø50,8x1,2-2
K2034.00601520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	60	S42X2	6	10	34,7	40	-	58	3	Ø60x1,5-2
K2034.00801520	для трубок круглого сечения	A	круглые	-	-	80	S56X2	6	10	34,7	40	-	74	3	Ø80x1,5-2
K2034.25251015	для квадратных труб	B	квадратный	25	-	-	M16	5	5	20	22,5	29	24	1,5	25x25x1-1,5
K2034.25251520	для квадратных труб	B	квадратный	25	-	-	M16	5	5	20	22,5	29	24	1,5	25x25x1,5-2
K2034.30301015	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	28	3	30x30x1-1,5
K2034.30301520	для квадратных труб	B	квадратный	30	-	-	M22	5	5	19,5	29	-	28	3	30x30x1,5-2
K2034.35351520	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	35x35x1,5-2
K2034.35352025	для квадратных труб	B	квадратный	35	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	35x35x2-2,5
K2034.40401520	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	40x40x1,5-2
K2034.40402025	для квадратных труб	B	квадратный	40	-	-	M22	5	5	29,3	29	-	28	3	40x40x2-2,5
K2034.45451520	для квадратных труб	B	квадратный	45	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	45x45x1,5-2
K2034.50501520	для квадратных труб	B	квадратный	50	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	50x50x1,5-2
K2034.50502025	для квадратных труб	B	квадратный	50	-	-	M30	5	5	29,3	31	-	41	3	50x50x2-2,5
K2034.60601520	для квадратных труб	B	квадратный	60	-	-	S42X2	6	10	34,8	37	-	58	1,75	60x60x1,5-2
K2034.60401520	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	-	M22	5	5	29	29	-	28	4	60x40x1,5-2