


Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch
Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308 (соответствует AISI 304).
Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).


Исполнение:

Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.
Стальные части Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Чертежи



Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch
Обзор изделий

Рычаги зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Число зубьев
K0124.1A0	электролитически полированный	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A1	электролитически полированный	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A2	электролитически полированный	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.2A2	электролитически полированный	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.2A3	электролитически полированный	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.3A3	электролитически полированный	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.3A4	электролитически полированный	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.4A4	электролитически полированный	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.4A5	электролитически полированный	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.5A5	электролитически полированный	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.5A6	электролитически полированный	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.1A0153	отпескоструенный	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A1153	отпескоструенный	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.1A2153	отпескоструенный	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
K0124.2A2153	отпескоструенный	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.2A3153	отпескоструенный	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
K0124.3A3153	отпескоструенный	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.3A4153	отпескоструенный	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
K0124.4A4153	отпескоструенный	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.4A5153	отпескоструенный	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
K0124.5A5153	отпескоструенный	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
K0124.5A6153	отпескоструенный	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26