

**Зажим, поворотный мини, с эксцентриковым рычагом****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.




**Исполнение:**

закаленные и вороненые или никелированные.

**Указание:**


Поворотные зажимы преимущественно используются там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.

\* Допустимое усилие для ручки.



# Зажим, поворотный мини, с эксцентриковым рычагом

## Чертежи



## Обзор изделий

### Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом

| Номер заказа | Исполнение 1 | Поверхность корпуса | A  | B  | C  | D  | E   | G  | H  | I   | J | K    | L  | M    | N   | O   | P  | Q  | R  |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|---|------|----|------|-----|-----|----|----|----|
| K0925.0100   | слева        | воронёный           | 30 | 10 | 18 | 18 | 52  | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 1,2 | 16 | 36 | 6  |
| K0925.01001  | слева        | никелированный      | 30 | 10 | 18 | 18 | 52  | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 1,2 | 16 | 36 | 6  |
| K0925.0150   | слева        | воронёный           | 40 | 14 | 23 | 23 | 68  | 35 | 30 | 1   | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,5 | 19 | 45 | 8  |
| K0925.01501  | слева        | никелированный      | 40 | 14 | 23 | 23 | 68  | 35 | 30 | 1   | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,5 | 19 | 45 | 8  |
| K0925.0200   | слева        | воронёный           | 50 | 18 | 30 | 30 | 87  | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,8 | 24 | 65 | 12 |
| K0925.02001  | слева        | никелированный      | 50 | 18 | 30 | 30 | 87  | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,8 | 24 | 65 | 12 |
| K0925.0300   | слева        | воронёный           | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |
| K0925.03001  | слева        | никелированный      | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |
| K0925.1100   | справа       | воронёный           | 30 | 10 | 18 | 18 | 52  | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 1,2 | 16 | 36 | 6  |
| K0925.11001  | справа       | никелированный      | 30 | 10 | 18 | 18 | 52  | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 1,2 | 16 | 36 | 6  |
| K0925.1150   | справа       | воронёный           | 40 | 14 | 23 | 23 | 68  | 35 | 30 | 1   | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,5 | 19 | 45 | 8  |
| K0925.11501  | справа       | никелированный      | 40 | 14 | 23 | 23 | 68  | 35 | 30 | 1   | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,5 | 19 | 45 | 8  |
| K0925.1200   | справа       | воронёный           | 50 | 18 | 30 | 30 | 87  | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,8 | 24 | 65 | 12 |
| K0925.12001  | справа       | никелированный      | 50 | 18 | 30 | 30 | 87  | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,8 | 24 | 65 | 12 |
| K0925.1300   | справа       | воронёный           | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |
| K0925.13001  | справа       | никелированный      | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 |

| Номер заказа | Исполнение 1 | Поверхность корпуса | S    | T   | U    | V  | X мин. | X макс. | Y мин. | Y макс. | F <sub>H</sub> | Усилие от руки FH - Н |
|--------------|--------------|---------------------|------|-----|------|----|--------|---------|--------|---------|----------------|-----------------------|
| K0925.0100   | слева        | воронёный           | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,4   | 25,2    | 22     | 24,8    | 800            | 100*                  |
| K0925.01001  | слева        | никелированный      | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,4   | 25,2    | 22     | 24,8    | 800            | 100                   |
| K0925.0150   | слева        | воронёный           | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,8   | 33,8    | 31,7   | 34,7    | 1500           | 150*                  |
| K0925.01501  | слева        | никелированный      | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,8   | 33,8    | 31,7   | 34,7    | 1500           | 150                   |
| K0925.0200   | слева        | воронёный           | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,9   | 39,6    | 32,9   | 40,6    | 2100           | 200*                  |
| K0925.02001  | слева        | никелированный      | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,9   | 39,6    | 32,9   | 40,6    | 2100           | 200                   |
| K0925.0300   | слева        | воронёный           | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,7   | 46,7    | 38,2   | 49,2    | 2800           | 300*                  |
| K0925.03001  | слева        | никелированный      | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,7   | 46,7    | 38,2   | 49,2    | 2800           | 300                   |
| K0925.1100   | справа       | воронёный           | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,4   | 25,2    | 22     | 24,8    | 800            | 100*                  |
| K0925.11001  | справа       | никелированный      | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,4   | 25,2    | 22     | 24,8    | 800            | 100                   |

## Зажим, поворотный мини, с эксцентриковым рычагом

### Обзор изделий

| Номер заказа | Исполнение 1 | Поверхность корпуса | S    | T   | U    | V  | X мин. | X макс. | Y мин. | Y макс. | F, Н | Усилие от руки FH - Н |
|--------------|--------------|---------------------|------|-----|------|----|--------|---------|--------|---------|------|-----------------------|
| K0925.1150   | справа       | воронёный           | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,8   | 33,8    | 31,7   | 34,7    | 1500 | 150*                  |
| K0925.11501  | справа       | никелированный      | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,8   | 33,8    | 31,7   | 34,7    | 1500 | 150                   |
| K0925.1200   | справа       | воронёный           | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,9   | 39,6    | 32,9   | 40,6    | 2100 | 200*                  |
| K0925.12001  | справа       | никелированный      | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,9   | 39,6    | 32,9   | 40,6    | 2100 | 200                   |
| K0925.1300   | справа       | воронёный           | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,7   | 46,7    | 38,2   | 49,2    | 2800 | 300*                  |
| K0925.13001  | справа       | никелированный      | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,7   | 46,7    | 38,2   | 49,2    | 2800 | 300                   |