

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.


Указание:

При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи



Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой и контргайкой
Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0748.02004060	B	Сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	10	1	3,5	9	2
K0748.02004061	B	Сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	10	1	3,5	9	2
K0748.02004080	B	Сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
K0748.02004081	B	Сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
K0748.02105080	B	Сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	13	1,3	6	12	7
K0748.02105081	B	Сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	13	1,3	6	12	7
K0748.02105100	B	Сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
K0748.02105101	B	Сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
K0748.02206100	B	Сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	17	1,8	6	12	15
K0748.02206101	B	Сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	17	1,8	6	12	15
K0748.02206120	B	Сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
K0748.02206121	B	Сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
K0748.02308120	B	Сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	19	2,3	6	13	20
K0748.02308121	B	Сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	19	2,3	6	13	20
K0748.02308160	B	Сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20
K0748.02308161	B	Сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20
K0748.02903060	B	Сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2
K0748.02903061	B	Сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2
K0748.12004060	B	нержавеющая сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	10	1	3,5	9	2
K0748.12004061	B	нержавеющая сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	10	1	3,5	9	2
K0748.12004080	B	нержавеющая сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
K0748.12004081	B	нержавеющая сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	3,5	9	2
K0748.12105080	B	нержавеющая сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	13	1,3	6	12	7
K0748.12105081	B	нержавеющая сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	13	1,3	6	12	7
K0748.12105100	B	нержавеющая сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
K0748.12105101	B	нержавеющая сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	6	12	7
K0748.12206100	B	нержавеющая сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	17	1,8	6	12	15
K0748.12206101	B	нержавеющая сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	17	1,8	6	12	15
K0748.12206120	B	нержавеющая сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
K0748.12206121	B	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	12	15
K0748.12308120	B	нержавеющая сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	19	2,3	6	13	20
K0748.12308121	B	нержавеющая сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	19	2,3	6	13	20
K0748.12308160	B	нержавеющая сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20
K0748.12308161	B	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	6	13	20
K0748.12903060	B	нержавеющая сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2
K0748.12903061	B	нержавеющая сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3,5	8	2