


Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Петля из алюминия.

Ось из нержавеющей стали.

Закрывающаяся пробка из термопласта, армированного стекловолокном.

Исполнение:

Анодированная петля.

Ось, без покрытия.

Закрывающаяся пробка из белого алюминия.

Указание:

Шарниры для плоских элементов и алюминиевых профилей, навесные.

Шарниры могут устанавливаться слева или справа.

Возможность поворота на 360°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.


Монтажный комплект:

2 винта с потайной головкой с шестигранным углублением DIN 7991/ISO 10642.

2 пазовых сухаря, откидных, с ребром, тип I.

Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром

Чертежи



Обзор изделий

Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром

Номер заказа	Тип формы	Тип	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	N	S	F1 N	F2 N
K2101.86840	-	B & I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200
K2101.86841	-	I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200