

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошип и ручка из термопласта.

Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Заглушка втулки устанавливается при монтаже.

Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).


Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:


1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Чертежи



Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.1108	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1210	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1312	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.1314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.11086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.11106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.12106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.12126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.13126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.13146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.01108	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01210	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01312	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.01314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.011086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.011106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.012106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.012126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.013126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.013146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.110802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.111003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.121003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.121204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.131204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.131405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.1108026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.1110036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
K0266.1210036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.1212046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.1312046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.1314056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.0110802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.0111003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.0121003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.0121204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.0131204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.0131405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.01108026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.01110036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.01210036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.01212046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.01312046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.01314056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.2108	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
K0266.2110	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
K0266.2210	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
K0266.2212	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
K0266.2312	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
K0266.2314	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
K0266.21086	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
K0266.21106	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
K0266.22106	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
K0266.22126	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
K0266.23126	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
K0266.23146	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-