


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:


Форма А: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.

Форма В и форма С: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Чертежи



Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, сила зажима до 3575 Н, форма В

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2290.018002	В	34	91,5	7	41,3	55,6	3	24,6	5,2	11,9	84,5	31,8	140,8	49,3	25,4	M8x50	180°	50	1200	1800