

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.


Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.


Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.

Указание:

Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).



Чертежи



Обзор изделий

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Отверстие под резьбу
K0351.062	инструментальная сталь	1	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Глухое отверстие
K0351.082	инструментальная сталь	1	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Глухое отверстие
K0351.102	инструментальная сталь	1	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Глухое отверстие
K0351.122	инструментальная сталь	1	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Глухое отверстие
K0351.142	инструментальная сталь	1	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Глухое отверстие
K0351.162	инструментальная сталь	1	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Глухое отверстие
K0351.202	инструментальная сталь	1	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие
K0351.222	инструментальная сталь	1	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	5	Глухое отверстие
K0351.252	инструментальная сталь	1	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	5,6	Глухое отверстие
K0351.5062	нержавеющая сталь	1	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Глухое отверстие
K0351.5082	нержавеющая сталь	1	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Отверстие под резьбу
K0351.5102	нержавеющая сталь	1	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Глухое отверстие
K0351.5122	нержавеющая сталь	1	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Глухое отверстие
K0351.5142	нержавеющая сталь	1	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Глухое отверстие
K0351.5162	нержавеющая сталь	1	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Глухое отверстие
K0351.5202	нержавеющая сталь	1	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие
K0351.20022	инструментальная сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие
K0351.22022	инструментальная сталь	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	5	Глухое отверстие
K0351.25022	инструментальная сталь	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	5,6	Глухое отверстие
K0351.520022	нержавеющая сталь	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	Глухое отверстие
K0351.06022	инструментальная сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Сквозное отверстие
K0351.08022	инструментальная сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Сквозное отверстие
K0351.10022	инструментальная сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Сквозное отверстие
K0351.12022	инструментальная сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Сквозное отверстие
K0351.14022	инструментальная сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Сквозное отверстие
K0351.16022	инструментальная сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Сквозное отверстие
K0351.506022	нержавеющая сталь	3	6	4	6	4	6	2	M2,5	4,5	R 1	1,7	Сквозное отверстие
K0351.508022	нержавеющая сталь	3	8	6	8	6	8	2	M3	6	R 2	2	Сквозное отверстие
K0351.510022	нержавеющая сталь	3	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	Сквозное отверстие
K0351.512022	нержавеющая сталь	3	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	Сквозное отверстие
K0351.514022	нержавеющая сталь	3	14	10	14	10	14	3,5	M4	8	R 3,5	3,76	Сквозное отверстие
K0351.516022	нержавеющая сталь	3	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	Сквозное отверстие