


Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма А

Описание товара/фотография продукта



Подшипниковый узел поворотного венца:



Описание

Описание продукта:

Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн сочетает в себе простоту и функциональность.

Материал:

Корпус, листовая сталь.

Колеса из термопластичного резинового эластомера (ТПЭ).

Диски, полипропилен.

Исполнение:

Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.

Термопластичный резиновый эластомер (ТПЭ), серый.

Полипропилен, серебристо-серый.

Указание:

Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.

Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.

Обод выполнен из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ), его твердость составляет 85° по Шору А, он нанесен на диск колеса методом напыления. Обод колеса не оставляет следов и образует с диском колеса неразделяемое сплошное соединение. Ролики из термопластичного резинового эластомера отличаются очень низким сопротивлением качению и маневрированию.

Применение:


Колеса и ролики с ободьями из термопластичного резинового эластомера часто используются в производственной и грузовой технике, а также в демонстрационных стойках. Кроме того, их используют в медицинской технике, измерительном и испытательном оборудовании, а также на рабочих и монтажных площадках.

Диапазон температур:

-20 °C - +60 °C.

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	D	D1	H	L	L1	Установка колеса	Допустимая нагрузка, кг	Вариант крепления	Обозначение
K2333.100750251	A	25	40	75	8,5	100	120	80	шарикоподшипник	75	Сопрягаемая плита	Ролик
K2333.100800321	A	32	40	80	8,5	111	120	80	шарикоподшипник	120	Сопрягаемая плита	Ролик
K2333.101000321	A	32	40	100	8,5	136	120	80	шарикоподшипник	120	Сопрягаемая плита	Ролик
K2333.101250321	A	32	40	125	8,5	161	120	80	шарикоподшипник	120	Сопрягаемая плита	Ролик