

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Описание продукта:**

Зажимные поворотные замки служат для простой и быстрой замены и для запираения устройств или заслонок.

Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Поворотная головка из термопласта PA (полиамид) или нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус без покрытия.

Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.

Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Крепежные винты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Толщина плит варьируется, в зависимости от использования различных зажимных болтов (K2257).

Возможность монтажа 1 с зажимным болтом формы А для толщины плиты 6 мм или с зажимным болтом формы В для толщины плиты 9 мм.

Возможность монтажа 2 с зажимным болтом формы А для толщины плиты от > 6 до 20 мм или с зажимным болтом формы В для толщины плиты > 9 и до 20 мм.

Зажимный болт заказывается отдельно.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».

Установите зажимный поворотный замок над зажимным болтом и поверните ручку в положение «ВКЛ.».

Принадлежности:


Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков K2257.

Указание на чертеже:

- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита


Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы

Описание товара/фотография продукта



Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы

Чертежи



Обзор изделий

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	M	T	T1	T2	Зажимное усилие Н	Вытяжное усилие F кН	Крепежная сила Н	Термостойкость
K2256.14	Полиамид	6	14	25	30	21	14	26	4,4	2,4	40	14,7	5,5	M02X4	6/9	6-20/9-20	2,5	150	1,8	450	≤130 °C
K2256.18	Полиамид	8	18	34	40	28	18	35	6,5	3,4	48	16	5,5	M3x5	6/9	6-20/9-20	2,5	250	2,4	750	≤180 °C

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы



Обзор изделий
