


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 3150 Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:


Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Форма С с квадратным толкающим стержнем для высоких скручивающих усилий.


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 3150 Н

Чертежи



Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 3150 Н

Чертежи



Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н

Номер заказа	Форма	Материал основы	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2282.024501	A	Сталь	44,5	57,2	6,4	-	22,2	32	5,1	12,7	5,5	10	41,3	17,8	75,1	17,9	M6x50	186°	60	1500	2450
K2282.124501	A	нержавеющая сталь A2	44,5	57,2	6,4	-	22,2	32	5,1	12,7	5,5	10	41,3	17,8	75,6	17,9	M6x50	186°	60	1500	2450
K2282.031502	B	Сталь	41,3	109,5	34,9	15,9	41,3	55,6	4,8	17,5	7,1	12,6	83,3	41,3	153,2	43,7	M8x50	180°	100	1800	3150
K2282.031503	C	Сталь	41,3	109,5	34,9	15,9	41,3	55,6	4,8	17,5	7,1	12,6	83,3	41,3	153,2	43,7	M8x50	180°	100	1800	3150