

Base articulada

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Forma A,G: tornillo de presión de punta esférica de acero templado y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.

Forma B: acero inoxidable.

Forma C: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero de corte fácil.

Forma D: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero inoxidable.

Placa antideslizante de elastómero de termoplástico.

Versión:

Forma A: elemento esférico templado por cementación, bruñido.

Forma G: elemento esférico templado por cementación, bruñido con placa antideslizante.

Forma B: acabado natural.

Forma C: elemento esférico templado por cementación, bruñido.

Forma D: elemento esférico con acabado natural.


Indicación:

La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada.

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.

Base articulada

Planos



Nuestros productos

Base articulada

Referencia	Forma	D	D1	H	H2	T	SW	Capacidad de carga máx. kN
K0395.106	A	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.108	A	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.110	A	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.112	A	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.116	A	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.120	A	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.306	B	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.308	B	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.310	B	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.312	B	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.316	B	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.320	B	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.506	C	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.508	C	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.510	C	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.512	C	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.516	C	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.520	C	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.206	D	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.208	D	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.210	D	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.212	D	40	M12	26	6	12	19	18

Base articulada

Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	H	H2	T	SW	Capacidad de carga máx. kN
K0395.216	D	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.220	D	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.410	G	32	M10	25	5	10	17	12
K0395.412	G	40	M12	29	6	12	19	17
K0395.416	G	50	M16	35	7	14	24	20
K0395.420	G	60	M20	45	8	18	30	24