



Описание

Материал:

Латунь.

Пластиначная вставка, полиамид (РА6).

Контактная пружина из нержавеющей стали (M12x1,5 не имеет контактной пружины).

Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.

Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука.

Исполнение:

никелированный.

Указание:

Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для кабелей и линий с экранированием. Быстрое и простое ЭМС-соединение экранирующей оплетки кабеля с потенциалом корпуса посредством контактной пружины и промежуточного соединительного элемента. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.

Диапазон температур:


Статический вариант: от -40 до +100 °C.

Динамический вариант: от -20 до +100 °C.

Указание на чертеже:

1) Уплотнительное кольцо от M32x1,5

Чертежи



Обзор изделий

Кабельные
вводы ЭМС, латунь никелированная

Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	H макс.	L	SW1	SW2	макс. момент затяжки SW1, Нм	макс. момент затяжки с SW2, Нм
K2248.12150	M12X1,5	3-6	-	25	5	14	14	3,5	3,5
K2248.16150	M16x1,5	5-9	2-8	30	5	17	17	3,5	3,5
K2248.20150	M20X1,5	9-13	3-11	33,5	6	22	22	3,5	3,5
K2248.25150	M25x1,5	11-16	8-14	36,5	7	27	27	6,7	6,7
K2248.32150	M32x1,5	14-20	10-19	38	8	34	34	12	12
K2248.40150	M40X1,5	19-27	15-25	41	8	43	43	13,5	13,5