Acoplamientos rígidos divididos

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:
Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.

La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.

Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.

Rango de temperatura:
-40 °C - +175 °C.

A petición:
Otras dimensiones.
Versión con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.

Planos



Nuestros productos

Acoplamientos rígidos divididos, acero

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912-12.9)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
K2065.1080	acero	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
K2065.1100	acero	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
K2065.1120	acero	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
K2065.1140	acero	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Acoplamientos rígidos divididos

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912-12.9)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
K2065.1150	acero	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
K2065.1160	acero	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
K2065.1190	acero	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
K2065.1200	acero	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
K2065.1250	acero	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
K2065.1300	acero	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
K2065.1350	acero	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
K2065.1400	acero	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
K2065.1500	acero	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Acoplamientos rígidos divididos, acero inoxidable

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912 A2-70)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
K2065.2080	acero inoxidable	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
K2065.2100	acero inoxidable	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
K2065.2120	acero inoxidable	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
K2065.2140	acero inoxidable	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
K2065.2150	acero inoxidable	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
K2065.2160	acero inoxidable	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
K2065.2190	acero inoxidable	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
K2065.2200	acero inoxidable	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
K2065.2250	acero inoxidable	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
K2065.2300	acero inoxidable	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
K2065.2350	acero inoxidable	M8x25	23	35	67	95	74,1	438
K2065.2400	acero inoxidable	M8x25	23	40	77	108	83,4	445
K2065.2500	acero inoxidable	M10x25	46	50	85	124	93,2	688

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG