

Acoplamiento rígido ranurado

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero bruñido.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Los acoplamiento rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.

La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.

Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.



Rango de temperatura:

-40 °C - +175 °C.

A petición:

Otras dimensiones.

Planos



Nuestros productos

Acoplamiento rígido ranurado

Nuestros productos

Acoplamiento rígido ranurado, acero

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912-12.9)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
K2064.1080	acero	M3x8	2,1	8	24	35	26,8	50
K2064.1100	acero	M4x12	4,6	10	29	45	32,7	70
K2064.1120	acero	M4x12	4,6	12	29	45	32,7	70
K2064.1140	acero	M5x16	9,5	14	34	50	39,4	190
K2064.1150	acero	M5x16	9,5	15	34	50	39,4	190
K2064.1160	acero	M5x16	9,5	16	34	50	39,4	190
K2064.1190	acero	M6x18	16	19	42	65	48,2	300
K2064.1200	acero	M6x18	16	20	42	65	48,2	350
K2064.1350	acero	M8x25	39	35	67	95	74,1	1100
K2064.1250	acero	M6x18	16	25	45	75	50,8	390
K2064.1300	acero	M6x18	16	30	54	83	58,6	475
K2064.1400	acero	M8x25	39	40	77	108	83,4	1325
K2064.1500	acero	M10x25	77	50	85	124	93,2	2250

Acoplamiento rígido ranurado, acero inoxidable

Referencia	Material del cuerpo de base	C (DIN 912 A2-70)	Par de apriete de los tornillos (Nm)	D1	D4	L	R	Par nominal Nm
K2064.2080	acero inoxidable	M3x8	1,1	8	24	35	26,8	16
K2064.2100	acero inoxidable	M4x12	2,5	10	29	45	32,7	70
K2064.2120	acero inoxidable	M4x12	2,5	12	29	45	32,7	70
K2064.2140	acero inoxidable	M5x16	5,4	14	34	50	39,4	160
K2064.2150	acero inoxidable	M5x16	5,4	15	34	50	39,4	160
K2064.2160	acero inoxidable	M5x16	5,4	16	34	50	39,4	160
K2064.2190	acero inoxidable	M6x18	9,6	19	42	65	48,2	260
K2064.2200	acero inoxidable	M6x18	9,6	20	42	65	48,2	300
K2064.2250	acero inoxidable	M6x18	9,6	25	45	75	50,8	325
K2064.2300	acero inoxidable	M6x18	9,6	30	54	83	58,6	400
K2064.2350	acero inoxidable	M8x25	23	35	67	95	74,1	330
K2064.2400	acero inoxidable	M8x25	23	40	77	108	83,4	400
K2064.2500	acero inoxidable	M10x25	46	50	85	124	93,2	688